

**Garant****Messinkikonekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132600 M2,5
GTIN	4045197072108
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Rintakulma 6° ja lyhyt leikkuu** (2 – 3 kiert.).**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,45 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	2,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteennousu	0,45 mm
Standardi	DIN 352
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	7,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG(G)	sopii rajoituksin	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	13 m/min	N
kuiva	soveltuu		