

Garant**Messinkikonekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132600 M3
GTIN	4045197072115
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Rintakulma 6° ja lyhyt leikkuu** (2 – 3 kiert.).**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	2,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	3 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	3,5 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	sopii rajoituksin	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	13 m/min	N
kuiva	soveltuu		