



## Laseretäisyysmittari, Tyyppi: GLM50-27C



### Tilaustiedot

Tilausnumero	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Tuoteluokka	46T

### Kuvaus

#### Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Helppo käyttää entistä paremman käyttöliittymän ja valaistun näytön ansiosta. Linjatoiminto. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaalisten pohjapiirrosten laatiminen, valmiiden pohjapiirrosten tuominen, muokkaaminen ja tulosten vieminen sekä helppo rakennuksen mitoittaminen. Nopea ja tehokas tiedonsiirto ja dokumentointi Bluetooth-yhteyden ja Bosch MeasurOn -sovelluksen ansiosta.

#### Kuvaus mainosteksti:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1. Laserluokka 2, standardi IEC 825-1. Jalustan kierre 1/4 tuumaa. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaaliseen pohjapiirrosten laatimiseen, valmiiden tuomiseen, muokkaamiseen ja tulosten viemiseen sekä helppoon rakennuksen mitoittamiseen. Tiedonsiirtomahdollisuus Bluetooth®-tekniikalla.

#### Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää suojaussin. Sisältää paristot nro 081551 LR6.

**Erikoistarvike:**

Mittausjalusta nro 468558

## Tekninen kuvaus

Paino	200 g
Yhteen-/vähennyslasku	kyllä
Sarja	GLM50-27C
Kaltevuudentunnistin	360 astetta
Jalustakierre	1/4 tuuma
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR6
Paristojen kesto (mittaukset)	25000
Pituus	119 mm
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause)	kyllä
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Viimeisten mittausten haku	kyllä
Mittaustarkkuus	± 1,5 mm
Korkeus	29 mm
Minimi- ja maksimimittaus	kyllä
Leveys	53 mm
Kantama	50 m
Virtalähde	081551 LR6
IP-suojaluokka	IP 65
Pintojen ja määrien lasku	kyllä
Laserluokka - IEC 825-1	2
Tuotetyyppi	Etäisyysmittari

