

**Garant****Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	7 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
ISO-koodi pidin	AH08K SDQCR/L07
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7