

Garant**Sorvauspidin HSS, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Asetuskulma κ	93 astetta
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
ISO-koodi pidin	AH08K SDUCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13,5 mm
Ulkonema L ₁	40 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	7,5 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500