

Garant**Sorvauspidin HSS, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 8/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	7 mm
Keskisiirto L ₃	7,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	AH08K SDUCR/L07
Ulkonema L ₁	40 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500