

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Sisältö (ml tai l): 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088006 20
GTIN	4062406403171
Tuoteluokka	01L

Kuvaus**Malli:**

NSF-sertifioitu. Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuudessa.

Äärimmäinen rasvanpoistovoima hybriditeknologialla. Palanut lika, erikoisrasvat, öljyt, noki, kumijäljet, bitumi, vahat ja tahnat irrotetaan kasviuutteilla ja poistetaan pinnalta nopeasti tensiditeknologialla. 20 litran kanisteri. Tilaa mukana tarvittaessa sopiva hana (nro 088010 koko 20-30).

Power Force on nestemäinen, vähän vaahtoava puhdistusaine, joka pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin. Luonnolliset vaikuttavat aineet irrottavat lian tehokkaasti pintaa vahingoittamatta.

Miellyttävä haju, ei sisällä liuottimia eikä VOC-yhdisteitä ja on näin täydellinen apu tehokkaassa, turvallisessa työskentelyssä. Power Force on tehokas vaihtoehto liuottimille. Sitä voidaan käyttää manuaalisen käytön lisäksi myös osien puhdistuslaitteessa. Näin käytettäessä puhdistusainetta voidaan käyttää monta kertaa, mikä tukee kierrätysideaa. Se säästää luonnonvaroja ja välttää myös jätteen muodostumista. Puhdistusaine on NSF-sertifioinnin ansiosta käytettävissä kunnossapidossa ja myös elintarviketeollisuudessa.

- **Ei tarvitse merkintää.**
- **Käytettävissä manuaalisesti ja koneellisesti.**
- **NSF-sertifiointi elintarvikkeita varten.**
- **Soveltuu suihkepullojen ja painesumuttimien täyttöön.**

Tekninen kuvaus

kiehumispiste	100 °C
Muoto	nestemäinen
Väri	läpinäkyvä
Käyttölämpötila-alue	2 - 40 °C
Säilytyslämpötila	2 - 35 °C
Malli	Kanisteri
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Tiheys	1,007 g/cm ³
pH-arvo	10,5 - 11
Sisältö	20 l
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Yleispuhdistusaine

Tarvikkeet

GARANT GreenPlusKanisterihana sopii kanisterikokoihin
20-30 l

088010 20-30