

**ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD, BT 40 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302757 20
GTIN	4062406421946
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

- **Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin **DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300. Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Huomautus:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 1 - 13 mm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 34 mm

ER-varakiinnitysmutteri: 20

ER-kiristysavain: 20

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulko-Ø D	34 mm
ER-varakiinnitysmutteri	20
ER-kiristysavain	20
Kiinnitys-Ø D ₁	1-13 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
--	-----------