



## ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto AD, SK 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	300651 11
GTIN	4062406422295
Tuoteluokka	32A

### Kuvaus

#### Malli:

- Tasapainotettu kiinnitysmutteri HSC:lle.
- ER11 suurennettu läpireikä.
- Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- Vakioimituksessa Ballufchip-poraus.

#### Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

#### Toimituksen sisältö:

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

#### Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309740.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus L <sub>N</sub>	70 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
ER-kiristysholkeille	11 mm
sopiva kiristysavain nro 309740	11
Ulko-Ø D	16 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-7 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
ER-kiristysholkkisarja, 15 osaa, 2–16 mm	309240
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 3 mm	308918 3
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 5 mm	308881 5
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 1 mm	308918 1
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1–7 mm	309155

ER-kiristysholkkisarja, 13 osaa, 1–7 mm	309010
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308918 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308882 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308881 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308881 3
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308918 4
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308881 2
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308882 5
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308882 4
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308918 5
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308720 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308881 4
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308881 1

Avain ER-pienoisnutterille ER-kiristysholkki-istukalle 11	309740 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308881 7
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308882 6
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308918 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308918 7
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309399 6
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309399 4