

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 18mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308286 18     |
| GTIN         | 4062406422684 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).  
Kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen kierrereivät tasapainotusruuveille.

- **Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.**
- **Koot 3 – 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.**
- **RFID-/Balluff chip -poraus.**

**GARANT:** HSK-työpinnat työstetty. **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet. Ø D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

- **Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).**
- **Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.**

**Toimituksen sisältö:**

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-Ø D<sub>1</sub> 6 mm alkaen).

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302416. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.

**Tekninen kuvaus**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 18 mm |
| Ulko-Ø D                   | 42 mm |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Jäähdytinkanavan reikä              | lukittava                          |
| Ø D <sub>2</sub>                    | 33 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                    | 160 mm                             |
| Sovitin                             | HSK-A 100 A = 160                  |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Muoto                               | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 µm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Lastuamisstrategia                  | HPC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |