

**Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 100 A = 100, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306277 40
GTIN	4062406422660
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Tasapainoluokka G 6,3, 20000 min<sup>1</sup>.

**Käyttö:**

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin nro 309860.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

**Huomautus:**

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	70 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	41 mm
Varavääntiörenkas nro 309870	40
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	27 mm

sopiva erikoisavain nro 309840	40
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	40
Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan $\varnothing$ :lle 40 mm	309860 40
Vääntiörengas Tuurnan $\varnothing$ :lle 40 mm	309870 40
Erikoisavain Tuurnan $\varnothing$ :lle 40 mm	309840 40