

**OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3, VDI 40, Tyyppi: 1,5-25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Tuoteluokka	32U

Kuvaus**Käyttö:**

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Sopivat kiristysholkit	462 E
l_8	59 mm
Ulko- $\varnothing d_{10}$	60 mm
l_3	22 mm
Kiristysalue d_2	2 - 25 mm
Laipan $\varnothing d_6$	83 mm
l_9	75 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-kiinnitysholkin pidin