



Teollisuuskytkin Ulkokierre, Liitännän ulkokierre: 1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080230 1/4
GTIN	4062406403188
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma), **NL 7,8**. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.

Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	35 bar
Läpivirtausarvo	2000 l/min
Raaka-aine	messinki
Liitännän ulkokierre	1/4 tuuma
Tuotetyppi	Liitântä

