



Teollisuuskytkin Sisäkierre, Liitännän sisäkierre: 3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080231 3/8
GTIN	4062406423124
Tuoteluokka	02A

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma), **NL 7,8**. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.

Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	35 bar
Läpivirtausarvo	2000 l/min
Liitännän sisäkierre	3/8 tuuma
Raaka-aine	messinki
Tuotetyppi	Liitäntä