

**Teollisuuskytkin Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080232 6
GTIN	4062406423148
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma), **NL 7,8**. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.

Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.

Tekninen kuvaus

Suurin käyttöpaine	35 bar
Raaka-aine	messinki
Läpivirtausarvo	2000 l/min
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	6 mm
Tuotetyyppi	Liitäntä