

**Teollisuuskytkin Letkuliitäntä, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080232 9
GTIN	4062406423155
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma), **NL 7,8**. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.

Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

**Raaka-aine:**

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.

**Tekninen kuvaus**

Suurin käyttöpaine	35 bar
Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	9 mm
Läpivirtausarvo	2000 l/min
Raaka-aine	messinki
Tuotetyyppi	Liitäntä