

FLUKE.

Kosketukseton jännitteenkoetin, Tyyppi: 1ACII



Tilaustiedot

Tilausnumero	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Kompakti jännitteenkoetin jännitteellisten johtojen kosketuksettomaan tunnistamiseen.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Kaapelien, pistorasioiden jne. tarkastamiseen. Jos mittauskärjen valo on punainen ja kuuluu piippaus, tarkastettavassa kohteessa on jännitettä.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Ylijänniteluokka	CAT IV / 1 000 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP 40
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Näyttöalue AC	200 - 1000 V
Virtalähde	2× 081561 LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

027120 S

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S

DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S

027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3