

FLUKE.

Kosketukseton jännitteenkoetin, Tyyppi: LVD2



Tilaustiedot

Tilausnumero	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Kompakti jännitteenkoetin jännitteellisten johtojen kosketuksettomaan tunnistamiseen. Ylimääräinen mittauskohdan valo.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Käyttö:

Kaapelien, pistorasioiden jne. tarkastamiseen. Jos mittauskärjen valo on punainen ja kuuluu piippaus, tarkastettavassa kohteessa on jännitettä.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT IV / 600V
IP-suojausluokka	IP 40
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Näyttöalue AC	90 - 600 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x 081561 LR3
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------