

**BENNING****Vaiheentarkastuslaite, Tyyppi: VT2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Pistorasioiden, haaroituspistorasioiden, katkaisimien ja lamppujen nopeaan ja helppoon vaihetarkastukseen. Paikantaa kaapelikatkokset eristetyissä johdoissa.

**Toiminto:**

IP53: Suojaus vesisuihkeelta 60 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Vaiheentarkistus, eristettyjen johtojen tarkistus kaapelivikojen yhteydessä. Lisäksi magneettikentän tarkastus venttiileistä, kytkimistä, releistä, pumpuista ja magneettikentän keloista.

**Standardi:**

**DIN EN 61010-1.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää 2 paristoa nro 081561, koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-suojausluokka	IP 53
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Jännitealue AC	12 - 1000 V
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Kotelon materiaali	ABS-muovia.

Tuotetyyppi

Vaiheentarkastuslaite

---

**Tarvikkeet**

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3

081561 LR3