

FLUKE.

Virranmittauspihdit, Tyyppi: 365**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473290 365
GTIN	095969559874
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu. Lisäksi taustavalolla varustettu näyttö. Irrotettavat pihdit helpottavat mittausta.

Standardi:**EN 61010-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku. Paristot 2x nro 081561 koko LR6.

Tekninen kuvaus

Tallennustoiminto	HOLD
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Vaihtovirta AC	0,1 A – 200 A

Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Perustarkkuus	2 %
Vastus	0,1 Ω – 6 k Ω
Tasavirta DC	0,1 A – 200 A
Näyttöalueen yläraja	6000
Tasajännite DC	0,1V – 600 V
Pihtien enimmäiskärkiväli	18 mm
Vaihtojännite AC	0,1V – 600 V
Virtalähde	2× 081561 LR6
Standardi	EN 61010-1
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------