



LED-käsistroboskooppi, Tyyppi: 476



Tilaustiedot

Tilausnumero	471200 476
GTIN	4029547001772
Tuoteluokka	47B

Kuvaus

Malli:

Suuri säätötarkkuus ja vakaus dynaamisesti reagoivan säätöpyörän ansiosta. Suuri valonvoimakkuus energiaoptimoidun kytkentäelektroniikan ja tehokkaan ksenonsalamavalon ansiosta. Muistitoiminto (viimeinen arvo tallentuu muistiin, kun laite kytketään pois päältä). Liipaisintulo salamasekvenssin synkronointiin. Jalustan liitäntä rungossa. Akun kesto aika vähintään 2 tuntia.

Käyttö:

Erittäin pienien kohteiden mittaus tai mittaus paikoista, joihin ei pääse suoraan käsiksi – ilman, että käyttö joudutaan keskeyttämään. Optimaalinen kierrosluvun mittauksiin ja suurtaajuisesti liikkuvien osien tarkastukseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku, laturi ja neljä maakohtaista adapteria sekä liipaisusignaalin pistoke.

Tekninen kuvaus

Korkeus	50 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
virheraja	0,01 (± 1 merkki) %
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Leveys	65 mm
Mittausalue	30 - 12500 min ⁻¹
Pituus	240 mm
Paino	415 g
Kalibrointi	I2
Tuotetyyppi	Stroboskooppi

Palvelut

KalibrointiKierroslukumittari/stroboskooppi Tyyppi D	027900 D
------------------------------------------------------	----------

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
-------------------------------------------------------	------------