

BENNING**Digitaaliset virtapihdit, Valmistajamerkintä: CM10-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Tuoteluokka	47A

Kuvaus**Malli:**

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Ammattikäyttöön teollisuudessa, huollossa ja pienteollisuudessa. Kapasitanssimittaus, dioditestaus. Dataloggeri, muisti, Bluetooth, sovellus, kytkentävirran mittaus (INRUSH), alipäästösuodatin (HFR), volttianturi, ZERO-toiminto.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Taajuus	0,01 Hz – 10 kHz

Perustarkkuus	1 %
Mittaustapa	TRUE RMS
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Tallennustoiminto	HOLD, MAX / MIN
Tasavirta DC	10 mA – 1500 A
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Vastus	0,1 Ω – 600 Ω
akustinen johtavuustesti	kyllä
Pihtien enimmäiskärkiväli	42 mm
Tasajännite DC	0,1 mV – 1000 V
Vaihtojännite AC	0,1 V – 1000 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Valmistajamerkintä	CM10-1
Näyttöalueen yläraja	6000
Vaihtovirta AC	10 mA – 1500 A
Virtalähde	2x 081561 LR6
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------