

Garant**Kierrelukitus 2GP22, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088060 250
GTIN	4062406422806
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti. Tyyppi **2GP22** matalalujuksinen. Keskimääräinen viskositeetti. Ideaalinen helposti irrotettaviin ruuviliitoksiin. Hienokierteisten ruuvien varmistamiseen.

Käyttö:

Matalalujuksinen – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Purkaminen	tavallisella työkalulla
Pienin irtoamislujuus	5,5 - 11,5 Nm

soveltuu materiaalille	Metalli
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tiivistävä
Kierrekoolle M enint.	M36
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Kosketuslujuusaika	5 - 10 min
Täyttö	250 ml
Dynaaminen viskositeetti	800 - 1500 mPas
leimahduslämpötila	100 °C
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Muoto	nestemäinen
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Tiheys	1,08 g/cm ³
Kierretyypille	Hienokierre
Väri	violetti
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus