

Garant GREENPLUS

Kierrelukitus 2GP43, Sisältö: 50ml**Tilautiedot**

Tilausnumero	088061 50
GTIN	4062406423414
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Tyyppi **2GP43** keskilujuuksinen. Tiivistää ja lukitsee useat erityyppiset ruuviliitokset. Suuri tärinänkestävyys. Nopea kovettuminen useisiin eri rautametalleihin. Suurempi öljynkestävyys.

Käyttö:

Matalalujuuksinen – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Tiheys	1,08 g/cm ³
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Lujuusluokka	keskilujuuksinen

Väri	sininen
leimahduslämpötila	100 °C
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
soveltuu käyttöalueelle	öljyiset pinnat
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Täyttö	50 ml
soveltuu materiaalille	Metalli
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Pienin irtoamislujuus	15 - 25 Nm
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Muoto	nestemäinen
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Dynaaminen viskositeetti	1500 - 4000 mPas
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Kierrekoolle M enint.	M36
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus