

**Garant****Kierrelukitus 2GP43, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088061 250
GTIN	4062406423421
Tuoteluokka	01K

**Kuvaus****Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Tyyppi **2GP43** keskilujuuksinen. Tiivistää ja lukitsee useat erityyppiset ruuviliitokset. Suuri tärinänkestävyys. Nopea kovettuminen useisiin eri rautametalleihin. Suurempi öljynkestävyys.

**Käyttö:**

**Matalalujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

**Huomautus:**

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

**Tekninen kuvaus**

Dynaaminen viskositeetti	1500 - 4000 mPas
Täyttö	250 ml

Pienin irtoamislujuus	15 - 25 Nm
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Kierrekoolle M enint.	M36
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
leimahduslämpötila	100 °C
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Tiheys	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
soveltuu materiaalille	Metalli
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrettiiviste
soveltuu käyttöalueelle	öljyiset pinnat
Väri	sininen
Muoto	nestemäinen
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus