

Garant**Kierrelukitus 2GP90, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088063 250
GTIN	4062406423469
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Tyyppi **2GP90** keskilujuuksinen. Valurunkojen ja hitsaussaumojen luotettava tiivistys. Myös pienien ruuvien ja lieriömäisten osien jälkikäteen tehtävään varmistamiseen ja kiinnittämiseen.

Käyttö:

Matalalujuuksinen – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	10 - 15 Nm
leimahduslämpötila	100 °C

Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Toimintalujuus vastaa	5 - 8 h
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Kosketuslujuusaika	40 - 60 min
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	Kierrettiiviste
soveltuu käyttöalueelle	esiasennetut ruuviliitännät
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Muoto	nestemäinen
Dynaaminen viskositeetti	10 - 20 mPas
Kierrekoolle M enint.	M6
Väri	vihreä
Täyttö	250 ml
Tiheys	1,08 g/cm ³
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus