

Garant**Kierrelukitus 2GP70, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088062 250
GTIN	4062406423445
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti. Tyyppi **2GP70** suurilujuuksinen. Sidepulttien, kuula- ja rullalaakerien kiinnittämiseen, joita ei tavallisesti enää voi irrottaa. Kovaan rasitukseen joutuville ruuviliitoksille.

Käyttö:

Matalalujuuksinen – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Kierrekoolle M enint.	M20

Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Dynaaminen viskositeetti	300 - 900 mPas
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Muoto	nestemäinen
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Täyttö	250 ml
Väri	vihreä
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Tiheys	1,09 g/cm ³
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Purkaminen	raskas
soveltuu materiaalille	Metalli
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	öljynkestävä
Pienin irtoamislujuus	35 - 45 Nm
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus