

Garant**Kierrettiivistysaineet 5GP42, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088064 250
GTIN	4062406423483
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Kierrettiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierrettiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoskappaleiden tiivistys.

Tyyppi **5GP42**. Tiivistäine kierteillä varustetuille työkappaleilla hydraulisissa tai pneumaattisissa laitteistoissa tai liitännöissä. Tehokas suojaus öljyltä, vedeltä, hiilivedyiltä ja kemiallisilta tuotteilta.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Tiheys	1,08 g/cm ³
Pienin irtoamislujuus	15 - 25 Nm
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kemiallinen perusta	Metakryylihapon esteri

Kosketuslujuusaika	10 - 20 min
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
leimahduslämpötila	100 °C
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Dynaaminen viskositeetti	400 - 800 mPas
Täyttö	250 ml
Kierrekoolle tuumaa	3/4 tuuma
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Väri	ruskea
Muoto	nestemäinen
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Maksimirakomitta	0,15 mm
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kierrekoolle M enint.	M26
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine