

Garant GREENPLUS

Kierretiivistysaineet 5GP42, Sisältö: 50ml**Tilautiedot**

Tilausnumero	088064 50
GTIN	4062406423476
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoskappaleiden tiivistys.

Tyyppi **5GP42**. Tiivisteaine kierteillä varustetuille työkappaleilla hydraulisissa tai pneumaattisissa laitteistoissa tai liitännäosissa. Tehokas suojaus öljyltä, vedeltä, hiilivedyiltä ja kemiallisilta tuotteilta.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Täyttö	50 ml
Muoto	nestemäinen
Kierrekoolle tuumaa	3/4 tuuma
Väri	ruskea
Maksimirakomitta	0,15 mm

Purkaminen	tavallisella työkalulla
leimahduslämpötila	100 °C
Tiheys	1,08 g/cm ³
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Dynaaminen viskositeetti	400 - 800 mPas
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus	15 - 25 Nm
Kemiallinen perusta	Metakryylihapon esteri
Kierrekoolle M enint.	M26
Kosketuslujuusaika	10 - 20 min
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine