

Garant GREENPLUS

Tasotiivistysaineet 5GP74, Sisältö: 50ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088067 50
GTIN	4062406423537
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaine, joka kovettuu ilmalta suojassa kahden toisissaan kiinni olevan metallipinnan välissä. Tyyppi **5GP74**. Laippojen ja tasojen tiivistämiseen. Nopeasti kovettuva, hieman joustava tiivistysainekalvo.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Muoto	nestemäinen
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Purkaminen	tavallisella työkalulla
soveltuu käyttöalueelle	Laippaliitäntä

soveltuu käyttöalueelle	Tasotiiviste
Väri	oranssi
Tiheys	1,09 g/cm ³
Maksimirakomitta	0,25 mm
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
soveltuu materiaalille	Metalli
Kosketuslujuusaika	5 - 20 min
leimahduslämpötila	100 °C
Dynaaminen viskositeetti	23000 - 35000 mPas
Ominaisuudet	vedenkestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Pienin irtoamislujuus	10 - 20 Nm
Täyttö	50 ml
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine