

Garant GREENPLUS

Kierretiivistysaineet 5GP11, Sisältö: 50ml**Tilauksetiedot**

Tilausnumero	088065 50
GTIN	4062406423490
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoskappaleiden tiivistys.

Tyyppi **5GP11**. Tiivistys vettä, paineilmaa, kaasua, bensiiniä, LPG:tä sekä kemiallisia tuotteita vastaan. Tikstrooppinen. PTFE-täyttöaine mahdollistaa helpon purkamisen. Erityisesti kartiomaisten/lieriömäisten putkiliitosten tiivistykseen. Muodostaa kovettuneena joustavan pinnoitteen.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

soveltuu käyttöalueelle	Ruuviliitokset
soveltuu käyttöalueelle	Putkikierre
soveltuu käyttöalueelle	Putkitiiviste
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C

leimahduslämpötila	100 °C
Kierrekoolle tuumaa	3 tuuma
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Kosketuslujuusaika	15 - 20 min
Tiheys	1,09 g/cm ³
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kierrekoolle M enint.	M80
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kemiallinen perusta	Metakryylihapon esteri
soveltuu materiaalille	Metalli
Pienin irtoamislujuus	5 - 15 Nm
Täyttö	50 ml
Dynaaminen viskositeetti	15000 - 25000 mPas
Muoto	nestemäinen
Väri	valkoinen
Toimintalujuus vastaa	1 - 3 h
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine