

Garant GREENPLUS

Kierretiivistysaineet 5GP77, Sisältö: 250ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088066 250
GTIN	4062406423520
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoscappaleiden tiivistys.

Tyyppi **5GP77**. Tiivistää kartiomaiset/lieriömäiset putkikierriliitännät R3 tuumaan asti, esim. kaasuputkijärjestelmät. Lämmönkestävä.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Väri	keltainen
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu käyttöalueelle	Putkitiiviste
soveltuu käyttöalueelle	Putkikierte
Lujuusluokka	suurilujuksinen
Pienin irtoamislujuus	20 - 30 Nm

Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Maksimirakomitta	0,35 mm
Kierrekoolle tuumaa	3 tuumaa
Dynaaminen viskositeetti	20000 - 40000 mPas
Täyttö	250 ml
Kemiallinen perusta	Metakryylihapon esteri
soveltuu materiaalille	Metalli
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	merkintävapaa
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Muoto	nestemäinen
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Tiheys	1,09 g/cm ³
Kierrekoolle M enint.	M80
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine