

Garant GREENPLUS

Tasotiivistysaineet 5GP73, Sisältö: 250ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088068 250
GTIN	4062406423568
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaine, joka kovettuu ilmalta suojassa kahden toisissaan kiinni olevan metallipinnan välissä. Tyyppi **5GP73**. Keskilujuuksinen, tiksotrooppinen tasotiiviste metallisten kierreosien tiivistämiseen. Suojusten, laippojen ja tasojen tiivistämiseen. Nopeasti kovettuva, hieman joustava tiivistysainekalvo.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Ominaisuudet	vedenkestävä
Ominaisuudet	Öljynkestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Väri	vihreä
Tiheys	1,11 g/cm ³

Pienin irtoamislujuus	10 - 20 Nm
Dynaaminen viskositeetti	35000 - 60000 mPas
soveltuu materiaalille	Metalli
Kosketuslujuus aika	5 - 15 min
Maksimirakomitta	0,2 mm
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu käyttöalueelle	Laippaliitettä
soveltuu käyttöalueelle	Tasotiiviste
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Täyttö	250 ml
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine