

Garant GREENPLUS

Tasotiivistysaineet 5GP73, Sisältö: 50ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088068 50
GTIN	4062406423551
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaine, joka kovettuu ilmalta suojassa kahden toisissaan kiinni olevan metallipinnan välissä. Tyyppi **5GP73**. Keskilujuuksinen, tiksotrooppinen tasotiiviste metallisten kierreosien tiivistämiseen. Suojusten, laippojen ja tasojen tiivistämiseen. Nopeasti kovettuva, hieman joustava tiivistysainekalvo.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	10 - 20 Nm
leimahduslämpötila	100 °C
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk

Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Täyttö	50 ml
soveltuu käyttöalueelle	Laippaliitântä
soveltuu käyttöalueelle	Tasotiiviste
soveltuu materiaalille	Metalli
Dynaaminen viskositeetti	35000 - 60000 mPas
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Väri	vihreä
Muoto	nestemäinen
Maksimirakomitta	0,2 mm
Ominaisuudet	vedenkestävä
Ominaisuudet	Öljynkestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Tiheys	1,11 g/cm ³
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine