



## Kiristyspää tasainen, Top 52, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 46mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	329966 46
GTIN	2050002051843
Tuoteluokka	33H

### Kuvaus

#### Malli:

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**  
Sileä malli hienotyöstöä varten.

#### Etu:

- **25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.**
- **Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.**
- **Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.**

#### Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

#### Suositus:

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

#### Huomautus:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

### Tekninen kuvaus

Sovitin	Top 52
---------	--------

Tuotetyyppi

Kiristyspää