

**Garant****Akkukäyttöinen LED-kynävalaisin, Tyyppi: 200****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081448 200
GTIN	4062406401900
Tuoteluokka	01A

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kapea akkukäyttöinen LED-kynävalaisin tukevalla ja elegantilla alumiinirungolla. Portaattomasti himmennettävä päävalo sekä voimakkaasti tarkennettu kohdistin-LED mahdollistavat optimaalisen valaisun pienessä tilassa.

- **Tukeva metalliklipsi taustapuolella.**
- **Lampun jalassa voimakas magneetti.**
- **Lataustila jatkuvasti näkyvillä keskelle sijoitetun LED-näytön kautta.**

**Toiminto:**

IP30: Suojaus vierasosien  $\varnothing > 2,5$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää USB-C-latauskaapelin.

**Tekninen kuvaus**

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni

Valovirta	20 - 200 lm
Paino	56 g
Kokonaisleveys	17 mm
IP-suojaluokka	IP 30
Kokonaispituus	173 mm
Valaisuaika	1 - 10 h
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu