

Garant GREENPLUS

nivelliitos 6GP38, Sisältö: 250ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088069 250
GTIN	4062406423582
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitännänpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP38**. Nopeasti kovettuva yleiskäyttöinen tuote, erittäin luja, staattiseen leikkausrasitukseen ja dynaamiseen kuormitukseen. Hammaspyörien, hihnapyörien, roottori-akseliliitosten kiinnittämiseen sähkömoottoreissa.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Dynaaminen viskositeetti	3000 - 6000 mPas
Pienin irtoamislujuus	40 Nm
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Täyttö	250 ml
Toimintalujuus vastaa	1 - 3 h

leimahduslämpötila	100 °C
Maksimirakomitta	0,25 mm
soveltuu materiaalille	Metalli
Väri	vihreä
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiivist
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Kierrekoolle M enint.	M36
Muoto	nestemäinen
Lujuusluokka	suuriljuuksinen
Tiheys	1,09 g/cm ³
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	nopeasti kovettuva
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Saumausaine