

Garant GREENPLUS

nivelliitos 6GP48, Sisältö: 250ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088070 250
GTIN	4062406423605
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitântäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP48**. Nopeasti kovettuva, lämmönkestävä tuote lieriömäisten nivelliitosten kiinnittämiseen. Sylinterin tiivisteiden kiinnittämiseen moottorilohkoissa. Soveltuu myös laakerien kiinnittämiseen lämpöuneissa.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

leimahduslämpötila	100 °C
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
soveltuu käyttöalueelle	Kierrettiiviste
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Tiheys	1,1 g/cm ³

Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Kierrekoolle M enint.	M20
Dynaaminen viskositeetti	400 - 700 mPas
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Väri	vihreä
soveltuu materiaalille	Metalli
Muoto	nestemäinen
Maksimirakomitta	0,2 mm
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Pienin irtoamislujuus	40 Nm
Ominaisuudet	nopeasti kovettuva
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Täyttö	250 ml
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Saumausaine