

Garant GREENPLUS

nivelliitos 6GP48, Sisältö: 50ml**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 088070 50 |
| GTIN | 4062406423599 |
| Tuoteluokka | 01K |

Kuvaus**Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitântäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP48**. Nopeasti kovettuva, lämmönkestävä tuote lieriömäisten nivelliitosten kiinnittämiseen. Sylinterin tiivisteiden kiinnittämiseen moottorilohkoissa. Soveltuu myös laakerien kiinnittämiseen lämpöuuneissa.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Dynaaminen viskositeetti | 400 - 700 mPas |
| soveltuu käyttöalueelle | Kierrettiiviste |
| soveltuu käyttöalueelle | nivelliitos |
| leimahduslämpötila | 100 °C |
| Säilytyslämpötila | 5 - 23 °C |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Väri | vihreä |
| Maksimirakomitta | 0,2 mm |
| Muoto | nestemäinen |
| Tiheys | 1,1 g/cm ³ |
| Toimintalujuus vastaa | 3 - 6 h |
| Täyttö | 50 ml |
| Lujuusluokka | suurilujuuksinen |
| Kosketuslujuusaika | 5 - 15 min |
| Kestävyys valmistuspäivästä | 24 kk |
| Pienin irtoamislujuus | 40 Nm |
| soveltuu materiaalille | Metalli |
| Kierrekoolle M enint. | M20 |
| Ominaisuudet | nopeasti kovettuva |
| Ominaisuudet | fluoresoiva UV-valossa |
| Käyttölämpötila-alue | -55 - 180 °C |
| Kemiallinen perusta | Metakrylaatti |
| Kestävyys | GARANT GreenPlus |
| Sarja | GreenPlus |
| Tuotetyyppi | Saumausaine |