

Garant GREENPLUS

nivelliitos 6GP38, Sisältö: 50ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088069 50
GTIN	4062406423575
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitântäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP38**. Nopeasti kovettuva yleiskäyttöinen tuote, erittäin luja, staattiseen leikkausrasitukseen ja dynaamiseen kuormitukseen. Hammaspörien, hihnapörien, roottori-akseliliitosten kiinnittämiseen sähkömoottoreissa.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

soveltuu materiaalille	Metalli
Maksimirakomitta	0,25 mm
Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötila	100 °C
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min

Toimintalujuus vastaa	1 - 3 h
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Täyttö	50 ml
Kierrekoolle M enint.	M36
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	nopeasti kovettuva
Väri	vihreä
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,09 g/cm ³
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
soveltuu käyttöalueelle	Kierrettiiviste
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Dynaaminen viskositeetti	3000 - 6000 mPas
Pienin irtoamislujuus	40 Nm
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Saumausaine