

Garant GREENPLUS

**nivelliitos 6GP60, Sisältö: 250ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088071 250
GTIN	4062406423629
Tuoteluokka	01K

**Kuvaus****Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitântäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP60**. Kuluneiden alueiden korjaamiseen ja oikeiden sovitteiden palauttamiseen. Soveltuu suureen rakomittaan. Kovetettua tuotetta voidaan työstää poraamalla, jyrsimällä tai hiomalla.

**Huomautus:**

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

**Tekninen kuvaus**

Väri	hopea
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Täyttö	250 ml
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Lujuusluokka	suuriljuuksinen

Pienin irtoamislujuus	18 Nm
Dynaaminen viskositeetti	200000 - 600000 mPas
Tiheys	1,13 g/cm <sup>3</sup>
Kosketuslujuus aika	5 - 15 min
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
leimahduslämpötila	100 °C
soveltuu käyttöalueelle	Korjaus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Muoto	Tahnamainen
Kierrekoolle M enint.	M20
Maksimirakomitta	0,3 mm
Ominaisuudet	mekaanisesti kestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Saumausaine