

Garant GREENPLUS

nivelliitos 6GP60, Sisältö: 50ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088071 50
GTIN	4062406423612
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitântäpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

Tyyppi **6GP60**. Kuluneiden alueiden korjaamiseen ja oikeiden sovitteiden palauttamiseen. Soveltuu suureen rakomittaan. Kovetettua tuotetta voidaan työstää poraamalla, jyrsimällä tai hiomalla.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Dynaaminen viskositeetti	200000 - 600000 mPas
Tiheys	1,13 g/cm ³

Muoto	Tahnamainen
Ominaisuudet	mekaanisesti kestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
soveltuu materiaalille	Metalli
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
soveltuu käyttöalueelle	Korjaus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Kierrekoolle M enint.	M20
Täyttö	50 ml
leimahduslämpötila	100 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Maksimirakomitta	0,3 mm
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Väri	hopea
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Pienin irtoamislujuus	18 Nm
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Saumausaine