



LED-konevalaisin rengas, Tyyppi: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081439 160
GTIN	4260131238895
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, **alumiinirunko** ja satinoitu akryylilasi, joka takaa **tasaisen 160 asteen valaistuksen**.

- **Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.**
- **Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.**

Rengasvalo varjottomaan 360° valaisemiseen karan ympärillä jyrsin- ja porakoneissa. Joustava kiinnitysmahdollisuus erilaisiin konetyyppeihin säädettävän magneettipitimen avulla.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	42 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
valoteho	7,5 W
Lamppu	LED-moduuli
IP-suojausluokka	IP 67
Valovirta	460 lm

ATEX-vyöhyke	ei
Nimellisjännite	24 V
sisä-Ø	100 mm
Ulko-Ø	160 mm
Tuotetyyppi	Koneen valot