



## LED-tasovalaisin, Tehonkulutus: 48W



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081274 48
GTIN	5708997354537
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

**Malli:**

Varjoton ja häikäisemätön malli, suuri valaistusalue. Integroitu kahva ja jalusta mahdollistavat työmaavalaisimen suoran asennuksen. Kaksi sukopistorasiaa mahdollistavat sähkötyökalujen nopean ja helpon liittämisen ilman lisäkaapeleita.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Sopii:**

Kolmijalkajalusta nro 081252 koko 1,35-3.

### Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	100 - 240 V
Paino	3430 g
Kokonaiskorkeus	310 mm
valaisukulma säädettävä	100 astetta

Liitäntäkaapelin pituus	5 m
Tehonkulutus	48 W
Kokonaispituus	318 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kokonaisleveys	117 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Valovirta	6000 lm
Tuotetyppi	Tasovalaisin