



Akkukäyttöinen LED-sauvavalaisin, Kokonaispituus: 240mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	081571 240
GTIN	5708997356104
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Taitettava 3-in-1-valaisin, erittäin solakka ja pienikokoinen muotoilu. Mahdollistaa hankalapääsysten ja ahtaiden kohteiden tarkastuksen ja valaisun. Täysin kokoontaitettuna, taskukoossa, valaisin toimii käsivalaisimena. Lisäksi spottivalo ja kaksi valotehoa (50 tai 100 %). Tehokas, sisäänrakennettu magneetti ja koukku.

Toiminto:

IP30: Suojaus vierasosien $\varnothing > 2,5$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman verkkolaitetta. Toimitukseen sisältyy latauskaapeli.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	240 mm
Valaisuaika	2,5 h
IP-suojausluokka	IP 30
Akkutyyppi	Litiumioni

Lamppu	LED-moduuli
Valaisuaika porras 2	5 h
Valovirta, porras 2	100 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Paino	100 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valovirta	200 lm
Tuotetyppi	Taskulamppu