

Garant**Käsinepari MASTER FIT OIL+, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094308 9 |
| GTIN | 4062406423827 |
| Tuoteluokka | 01H |

Kuvaus**Malli:**

Monikäyttöinen käsine, **neuletiheys 18**, kaksinkertainen nitrili- ja nitrilivaahtopinnoite. Kämmenen ja sormien strukturoitu pinnoite antaa erittäin hyvän öljypidon. Ei sisällä dimetyyliformamidia.

MASTER FIT OIL+. Nitrilitäyspinnoite ulottuu ranteeseen asti. Sen ansiosta käsine sopii erityisen hyvin märkiin ja öljyisiin työolosuhteisiin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 9 |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Sarja | MASTER FIT |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | vahvistettu peukalohanka |
| EN 388 | 4121X |
| Rungon materiaali | Nailon |
| Pinnoitus | Nitril |
| Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Väri | sininen / musta |
| Neulosteknologia | 18G |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |