



## Paineilma-räikkäruuvitaltta, Tyyppi: 9427



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079122 9427
GTIN	015451652111
Tuoteluokka	03R

### Kuvas

#### Malli:

Kaikki tekniset tiedot koskevat virtauspainetta **6,3 baaria** ja ilmoitettua letkun sisähalkaisijaa. Paineilmalla toimiva miniräikkäruuvimeisseli, pituus 130 mm. Pikavaihtopainike kärjen vaihtoon.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapittoa varten.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	270 min <sup>-1</sup>
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s <sup>2</sup>
Enimmäisilmantarve	336 l/min
Vääntömomenttialue	7 - 35 Nm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Työkalunpitimen mitta	3/8 tuuma
Valmistajamerkintä	9427

Paino	0,5 kg
Kiinnityskierre	BSP
ruuvien enimmäis-Ø (8.8–12.9)	M8
Pituus	130 mm
Toimintäääni	93 dB(A)
Tuotetyyppi	Ruuvain