



LED-otsalamppu akkuineen, Tyyppi: H15R-CORE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.

- **Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.**
- **Intuitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.**
- **Vaihdeettava, pestävä otsanauha.**
- **Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.**

Tehokkaat otsalamput intuitiivisella käytöllä ja portaattomalla kirkkaudensäädöllä, erittäin hyvä suojaus pölyltä ja vedeltä Flex Sealing Technology -teknologian ansiosta. Ledlenser Connecting System mahdollistaa yhtenäisenä liittymänä helpon kytkennän laajaan tarvikevalikoimaan.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valovirta	1000 lm
Valmistajamerkintä	H15R Core
Akkutyyppe	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valaisuaika porras 2	80 h
Valovirta, porras 2	20 lm
Valaisuaika	5 h
Paino	380 g
Pään Ø	47 mm
IP-suojaluokka	IP 67
himmennettävä valaistus	kyllä
Valovirran tehostin	2500 lm
Tuotetyyppi	Otsavalaisin