

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 80
GTIN	2050000965319
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus	18 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Kierreholkki	kyllä
Nimellispitovoima	600 N
Paino	520 g
Ø	80 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Kierre	M10 mm
Korkeus kierteineen	34 mm

Magneettisydämen materiaali

ferritti

Tuotetyyppi

Tasomagneetti