

Garant
TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 14mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	202820 14
GTIN	4045197662798
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,15 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän Ø D_c	14 mm
varren Ø D_s	14 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän pituus L_c	56 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	35 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		